

## HEIDELBERG SM 102-10P

Codice: 14610|

**Marca:** HEIDELBERG

**Modello:** SM 102-10P

**Anno c.:** 2006

**Matricola:** 547199

**Copie mil. c.:** 220

**Numero Colori:** 10

**Formato max mm:** 720x1020



### Dettagli:

Equipaggiata con:

CP2000: consolle di controllo e comando della macchina

CP2000 Master Level: licenza software

CP2000 Color Assistant: esamina e ottimizza tutti i settaggi colore

CP2000 Instant Gate: trasferimento online dei dati da Prepress Interface a Prinect Print Center, combinando le funzioni di PresetLink e ManagementGate

CP2000 Tandem wash-up: lavaggio modulare e combinato di caucciù, rulli e cilindri stampa

Preset Plus Feeder: mettifoglio di nuova concezione a nastro unico aspirato

Piastrone metallico in entrata

Ionizzatori al mettifoglio

Dispositivo antistatico

Controllo elettronico del doppio

Controllo elettronico del foglio mancante

Puntatura a nastro aspirato

Calamai automatici regolati dal CP2000

Raffreddamento delle macinazioni

Alcolor: bagnatura pellicolare ad alcool

Refrigeratore Technotrans

Lavaggi automatici di caucciù, rulli e cilindri stampa

Autoplate: cambiastra semi-automatico

Preset: regolazione automatica del formato

Sistema registro con movimento assiale, circonferenziale e diagonale

Perfect Jakets: sistema di trasferimento con camice

Sistema di voltura automatizzato 5/5

Preset Plus Delivery: uscita di nuova concezione

X0: uscita standard per macchine senza unità di verniciatura

Antiscartino Grafex Exatronic Duo Plus

Piastrone metallico in uscita



**World Graphic Machine S.r.l.**

Via per Salvatronda 46, 31033 Castelfranco Veneto - Treviso - Italy - Capitale € 99.000,00 i.v.  
Partita IVA: 03319200279 - Codice Fiscale: 03416790263 - MEC: TV 052290 - REA: TV 296549  
Tel.: +39 0423 737.559 - Fax: +39 0423 741.484 - Mail: info@wgm.it - Legal Mail: wgmsrl@pec.it - www.wgm.it



---

AirStar: cabina centralizzata e insonorizzata delle pompe dell'aria

ScrollStar Plus: compressore AtlasCopco

CombiStar: unità di controllo temperatura gruppo inchiostrazione Technotrans CAN e AlcoSmart, dispositivo di dosaggio dell'alcool isopropilico (IPA)

PowderStar: dispositivo che ottimizza le polveri dell'antiscartino

CleanStar: estrusione delle polveri dell'antiscartino riducendole dell'80