

HEIDELBERG XL 105-10P

Codice: 14705|ITEN

Marca: HEIDELBERG
Modello: XL 105-10P
Anno c.: 2008
Matricola: FS000929
Copie mil. c.: 217
Numero Colori: 10
Formato max mm: 750x1050



Dettagli:

Prinect Press Center: console di comando e controllo dell'operatività della macchina da stampa tramite monitor touch screen a colori da 19" e wallscreen con possibilità di memorizzare fino a 5.000 lavori
IntelliStart: nuova funzione che permette di pianificare le operazioni preimpostate che la macchina esegue in autonomia, risparmiando il 70% degli step operativi
Axis Control: permette la lettura delle scale di controllo colore in modalità spettrofotometrica ed è integrato nella console. La velocità di lettura è di 200 mm/secondo. Individuazione della scala colore automatica con escursione di 40 mm.
Preset Plus Feeder: mettfoglio di nuova concezione a nastro unico aspirato
Piastrone metallico in entrata
Ionizzatori al mettfoglio
Dispositivo antistatico
Controllo elettronico del doppio
Controllo elettronico del foglio mancante
Calamai automatici regolati dalla console
Raffreddamento delle macinazioni
Alcolor: bagnatura pellicolare ad alcool
Refrigeratore Technotrans beta.c
Lavaggi automatici di caucciù, rulli e cilindri stampa
Autoplate Advanced: cambiastra automatizzato
Preset: regolazione automatica del formato
Sistema registro con movimento assiale, circonferenziale e diagonale
Sistema di voltura automatizzato 5/5 - 10/0
Preset Plus Delivery: uscita di nuova concezione
Antiscartino Weko AP500 duo can
Non stop in uscita
Piastrone metallico in uscita
AirStar: cabina centralizzata e insonorizzata delle pompe dell'aria
ScrollStar: compressore AtlasCopco



World Graphic Machine S.r.l.

Via per Salvatronda 46, 31033 Castelfranco Veneto - Treviso - Italy - Capitale € 99.000,00 i.v.
Partita IVA: 03319200279 - Codice Fiscale: 03416790263 - MEC: TV 052290 - REA: TV 296549
Tel.: +39 0423 737.559 - Fax: +39 0423 741.484 - Mail: info@wgm.it - Legal Mail: wgmsrl@pec.it - www.wgm.it



CombiStar: unità di controllo temperatura gruppo inchiostrazione Technotrans CAN e AlcoSmart, dispositivo di dosaggio dell'alcool isopropilico (IPA)

CleanStar: estrusione delle polveri dell'antiscartino riducendole dell'80%